



## SCHEDA TECNICA

### **art RAFIA** **4000** **100%POLIESTERE**

#### **Nodi**

Tipo tessitore, a seconda del filato 0-3 per rocca

#### **Tasso di ripresa applicato**

3-6% a seconda della composizione del filato.

Non riroccare.

Utilizzare il filato sui con originali.

Lavorare a più guidafile.

Lavorare i colori stampati a più guidafile.

#### **Lavaggio**

Lavare delicatamente a mano ed in acqua tiepida a 30°C con sapone neutro, aggiungendo 1gr/litro di ammorbidente. In caso di maglieria rigata lavare a secco. Effettuare le adeguate prove di lavaggio e di stiro su un capo pilota. Non torcere il capo per l'asciugatura.

#### **Finissaggio**

Per esaltare al meglio la gonfiezza del filato si consiglia di lavare in acqua a 30°C per 10 minuti con ammorbidente al 4% e di passarli in un tumbler a 55°C sino ad asciugatura totale.

Stirare con abbondante vapore.

#### **Avvertenze**

-Lavorare a più guidafile. Non verranno riconosciuti difetti riscontrati su su tessuti ove non sia rispettata tale indicazione. All'inizio della produzione controllare i primi teli e in caso di problemi sul filato interrompere immediatamente la smacchinatura ed avvisarci tempestivamente.

-Qualora venissero individuate difettosità sul filato ci riterremo responsabili unicamente del filato nella misura necessaria per l'individuazione del difetto: massimo 6 pannelli.

Questo filato non contiene azoici che possono liberare ammine proibite dalla direttiva 2002/61/CE del 19 luglio 2002.

I dati riportati nella presente scheda sono ricavati da prove a campione e devono ritenersi indicativi.

Segnalare al nostro ufficio tecnico un eventuale uso del filato per capi rigati o in bianco.

SOLIDITÀ / COLOUR FASTNESS			
	chiari/light	medi/medium	scuri/dark
Lavaggio in acqua 30° <i>Washing at 30°</i> UNI EN ISO 105 C06	3-4	3-4	3-4
Lavaggio a secco <i>Dry clean</i> UNI EN ISO 105 C06	3-4	3-4	3-4
Luce (escluso bianco ottico) <i>Light (except optical white)</i> UNI EN ISO 105 B02	2-3	2-3	2-3
Sfregamento a secco <i>Rubbing dry</i>	3	3	3

